




Anmerkung:

- Bedienseite von Bauteil 2, 4 & 5 nicht eingedeckelt zum bauseitigen Einbau des Kunststoff - Abluftgeräts
- = Einzelnuttern M8 zum Abspannen des Gerätes auf Bedien- und Rückseite der Anlage



Schematische Seitenansicht A - A

Grundrahmen auf Bedien- und Rückseite
95,5 mm eingedrückt



REV5: Gerätemaße angepasst, Fortluftstützen angepasst, Grundrahmen beidseitig eingedrückt, Fortluftstützen und Abluftstützen angepasst, Einzelnuttern ergänzt
Revisionsöffnungen angepasst, Feldgeräte ergänzt, Ventilatorammer angepasst

Lieferung in 5 Bauteilen		
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Joh. Müller Kunststofftechnik GmbH	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Klescheider Weg 6	Sachbearbeiter: S. Reifentöther
	Ort: 53773 Hennef	Datum: 24.10.2025
	Projekt: Apleona-101622, MKW 400 PWT	Dach umlaufend 100mm
Stempel u. Unterschrift	Anlage: Laborgerät (basic KÜ)	Gewicht: Ca. 2400 kg

